

| | | | | | | |
|----|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 全长 | 螺纹部长 | 颈下长 | 柄部长 | 柄径 | 四角部宽 | 四角部长 |
| L | ℓ | ℓ _n | ℓ _s | D _s | K | ℓ _k |

ZEN-P

镍合金用先端丝攻
样式特长



被削材和推荐的攻牙速度

镍合金
Nickel base alloys
5~10
(m/min)

※详细图解说明请参阅P24



■可加工比钢耐蚀、耐热性佳的镍合金用先端丝攻。

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具




管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具



品区: 1F

| 尺寸 | 等级 | 产品编号 | 吃入部 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | ℓ _s (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 沟数 | 构型 | 库存 |
|----------|----|------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----|----|----|
| 公制螺纹用 | | | | | | | | | | | | | |
| M3×0.5 | P3 | ZENPMR3.0G | 4.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 | ○ |
| M4×0.7 | P3 | ZENPMR4.0I | 4.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | ○ |
| M5×0.8 | P3 | ZENPMR5.0K | 4.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | ○ |
| M6×1 | P3 | ZENPMR6.0M | 4.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | ○ |
| M8×1.25 | P4 | ZENPMS8.0N | 4.5P | 70 | 19 | - | 36 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 | ○ |
| M10×1.5 | P4 | ZENPMS0100 | 4.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | ○ |
| M10×1.25 | P4 | ZENPMS010N | 4.5P | 75 | 23 | - | 38 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | △ |
| M12×1.75 | P5 | ZENPMT012P | 4.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | ○ |
| M12×1.5 | P4 | ZENPMS0120 | 4.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | △ |
| M12×1.25 | P5 | ZENPMT012N | 4.5P | 82 | 26 | - | 42 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | 2 | △ |
| M14×2 | P5 | ZENPMT014Q | 4.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 | △ |
| M14×1.5 | P4 | ZENPMS0140 | 4.5P | 88 | 26 | - | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 2 | △ |
| M16×2 | P5 | ZENPMT016Q | 4.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 | △ |
| M16×1.5 | P4 | ZENPMS0160 | 4.5P | 95 | 26 | - | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 2 | △ |
| M18×2.5 | P5 | ZENPMT018R | 4.5P | 100 | 33 | - | 51 | 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | △ |
| M20×2.5 | P5 | ZENPMT020R | 4.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 3 | 3 | △ |
| M20×1.5 | P5 | ZENPMT0200 | 4.5P | 105 | 33 | - | 50 | 15 | 12 | 15 | 3 | 3 | △ |